


CORIO CD Einhängethermostat

Laborthermostate der neuen Generation

Die CORIO™ CD Einhängethermostate bieten zusätzlich zu den Vorteilen der CORIO™ C Thermostate die Möglichkeit, in Verbindung mit einem optionalen Pumpenset externe Anwendungen zu temperieren.

Ihre Vorteile

- Präzise Temperaturregelung
- Für interne und externe Anwendungen (Zubehör erforderlich)
- Für Badgefäße mit einem Füllvolumen von max. 50 l
- Leuchtstarke, weiße, weithin gut sichtbare Anzeige
- Besonders leise
- Einfache Bedienung
- Komfortable Pumpenumschaltung zwischen interner und externer Umwälzung
- USB-Anschluss
- Klasse III (FL) nach DIN 12876-1



● Pumpenleistung (Wasser)

Technische Daten

Bestellnr.	9012000
Modellreihe	CORIO
Kategorie	Einhängethermostate
Arbeitstemperaturbereich (°C)	+20 ... +150
Temperaturkonstanz (°C)	±0.03
Einstell- /Anzeigeauflösung	0.1 °C
Temperaturanzeige	LED
Heizleistung (kW)	2
Pumpenleistung Förderstrom (l/min)	15
Pumpenleistung Förderdruck (bar)	0.35
Zulässige Umgebungstemperatur	5...40 °C
Abmessungen B x T x H (cm)	13.2 x 16 x 36.2
Gewicht (kg)	2.6
Kühlschlange	optional
Nutzbare Eintauchtiefe (cm)	16.6
Lieferbare Spannungsvarianten	230 V / 50 Hz 208 V - 230 V / 60 Hz 115 V / 60 Hz 100 V / 50-60 Hz

Eigenschaften



100% Geprüft.

100% Prüfung. 100% Qualität. Jeder CORIO™ verlässt das Werk erst nach erfolgreicher Qualitätskontrolle.



Modern. Zuverlässig.

Hochwertige Komponenten in jedem CORIO™. Platin-Sensoren, bewährte Motorentechnik, CAN-Bus-Kommunikation und mehr.



ATC.

Absolute Temperature Calibration, 1-Punkt Kalibrierung (CD).



Kommt nicht ins Schwitzen.

CORIO™ arbeitet robust und zuverlässig – sogar bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C.



Brilliant.

Helles Display mit starker Leuchtkraft, auch aus größeren Entfernungen sehr gut ablesbar.



Quick-Start.

Individuelle JULABO Beratung und ausführliche Anleitungen helfen Ihnen bei der Inbetriebnahme Ihrer Geräte vor Ort.



Pflege. Leicht.

Die Geräte sehen nicht nur gut aus. Sie lassen sich durch das funktionelle Design auch spielend einfach reinigen.



Sicherheit.

CORIO™ CD entsprechen der Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 und schalten bei Übertemperatur oder Unterniveau automatisch ab.



Anschluss. Leicht.

Schräg gestellte Pumpenanschlüsse (M16 x1) erleichtern das Anschließen von Applikationen. Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8/12 mm I.W. inklusive.



Zufrieden.

11 Niederlassungen und über 100 Partner weltweit gewährleisten einen schnellen und kompetenten JULABO Support.



Alles vorn.

Bedienelemente und Sicherheitsfunktionen erreichen Sie einfach und bequem von vorn.



Service 24/7.

Rund um die Uhr finden Sie passendes Zubehör, Datenblätter, Anleitungen, Fallstudien und mehr. www.julabo.com



Flexibilität.

Variieren Sie den Pumpenstrahl stufenlos mit der beweglichen Strahldüse.



Soft. Leise.

CORIO™ Thermostatenköpfe sind schwingend gelagert. Schützt die Elektronik. Reduziert Betriebsgeräusche und Resonanzen.



Grüne Technologie.

Bei der Entwicklung wurde bewusst auf den Einsatz von Materialien und Technologien gesetzt, die unsere Umwelt schonen.



Einschalten ... und los.

Intelligentes Bedienkonzept. Mit nur wenigen Handgriffen schnell und sicher einsatzbereit.

**Intern. Extern.**

Direkt vorn unter dem Display wird die Pumpe geregelt. Für einfaches Umstellen zwischen interner und externer Umwälzung.

**Universell.**

Universelle Backklammer. Für gerade Behälter. Für runde Behälter. Für Laborstative.

**JULABO. Qualität.**

Höchste Qualitätsansprüche bei Entwicklung und Fertigung für hochwertige, langlebige Geräte.

**USB.**

Fernsteuerung leicht gemacht. CORIO™ CD Thermostate bieten einen USB-Anschluss.

JULABO Kontakt

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach / Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0
info.de@julabo.com

JULABO Services

Produktfinder, Zubehörsuche, 1 PLUS Garantie, Fallstudien,
Katalogdownload, Rückruf-Service, Betriebsanleitungen,
Sicherheitsdatenblätter, Software und mehr

www.julabo.com